

**Potporni element ozubljen, vanjski navoj, navoj M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370056 M12
GTIN	2050001879738
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

- Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
- Kugla zaštićena od zakretanja.

Kugla za kuglične ležajeve.

S vanjskim navojem.

**Upotreba:**

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

**Napomena:**

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

**Tehnički opis**

Duljina 1	18 mm
Vanjski Ø D	20 mm
Vanjski Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Duljina ovratnika L <sub>2</sub>	12 mm

Navoj M	M12
maksimalna opteretivost (statička)	25 kN
Vrsta proizvoda	Potporni element