

**Potporni element ozubljen, vanjski navoj, navoj M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370057 M12
GTIN	2050001888136
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
- Kugla zaštićena od zakretanja.

Kuglica od tvrdog metala
S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

Tehnički opis

Duljina 1	18 mm
Duljina ovratnika L ₂	12 mm
Vanjski Ø D	20 mm
Navoj M	M12

Vanjski Ø D ₁	10,5 mm
maksimalna opteretivost (statička)	25 kN
Vrsta proizvoda	Potporni element