


Garant**Garnitura paralelnih kladica, duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366702 125
GTIN	4045197799265
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

GARANT – **precizna izvedba**. Tolerancija uparivanja $\leq 0,004\text{mm}$, tolerancija širine/visine $\leq 0,007\text{mm}$, izrazita ravnost i okomitost. Podloge se čuvaju u posebnom plastičnom stalku. Tvrdoća: 60 HRC.

Fino brušeno u parovima.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Sadržaj:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Napomena:

Vel. 125 – 200: 1 mm naviše; sve su dimenzije dostupne osim 9 mm.
 Za rezervni stalak vidi popis rezervnih dijelova. 1 mm i više (osim 9 mm), inače sve mjere dostupne.

Tehnički opis

Duljina	125 mm
Broj letvica	24 par

Opis oblika	paralelno
Opis oblika	pravokutno
Opis oblika	ravno
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X40 mm	366711 12X40
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X35 mm	366711 12X35
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X20 mm	366711 12X20
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 10X23 mm	366711 10X23
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X25 mm	366711 12X25
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 14X37 mm	366711 14X37
Plastični stalak za paralelne kladice tip 125-200	366701 125-200
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 14X22 mm	366711 14X22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 14X32 mm	366711 14X32
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 10X33 mm	366711 10X33
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 8X16 mm	366711 8X16
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 8X11 mm	366711 8X11
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 8X36 mm	366711 8X36
	366711 14X42

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 14X42 mm

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 10X38 mm

366711 10X38

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 14X27 mm

366711 14X27

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 10X18 mm

366711 10X18

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 10X13 mm

366711 10X13

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 8X31 mm

366711 8X31

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 12X15 mm

366711 12X15

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 14X17 mm

366711 14X17

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 8X26 mm

366711 8X26

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 8X21 mm

366711 8X21

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 12X30 mm

366711 12X30

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel.
125 širina×visina 10X28 mm

366711 10X28