

bimos

Okretna radna stolica za teške uvjete rada, tkanina**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965383
GTIN	4016849591179
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrst i siguran okretni radni stolac s ojačanim, izuzetno velikim aluminijskim podnožjem (Ø 740 mm), sigurnosna plinska opruga od čelika, mehanika stolice u ojačanoj izvedbi.
Naslon kontinuirano podesiv u visinu i s obzirom na nagib. Ergonomski oblikovano sjedalo i naslon. Ručka za prijenos i nošenje od čelika.
Uključujući naslon za ruke. Prostor između naslona za ruke 570 mm, podesiv u širini.
Izuzetno jaka podstava s 25% većom prostornom težinom pjene, vrlo čvrsta i otporna.

S presvlakom od tkanine

Standard:**DIN 68877****Dio isporuke:**

Uključuje 1 set klizača i 1 set kotačića.

Nosivost stolice: 160 kg

Područje podešavanja visine s kotačićima: 490 - 640 mm

Boja materijala sjedala: crno

Tehnički opis

Vrsta podešavanja po visini

Ručica za postavljanje visine

Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Nosivost	160 kg
Boja materijala sjedala	crno
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	160 kg
Križno postolje Ø	740 mm
Podešavanje visine na području podnog klizača	450 - 600 mm
Područje podešavanja visine s kotačićima	490 - 640 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje (1 set = 5 komada)	963188
Kotačići (1 set = 5 komada)	963187