

bimos

**Okretna radna stolica za teške uvjete rada, umjetna koža****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965384
GTIN	4016849591070
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Vrlo čvrst i siguran okretni radni stolac s ojačanim, izuzetno velikim aluminijskim podnožjem (Ø 740 mm), sigurnosna plinska opruga od čelika, mehanika stolice u ojačanoj izvedbi.<br>Naslon kontinuirano podesiv u visinu i s obzirom na nagib. Ergonomski oblikovano sjedalo i naslon. Ručka za prijenos i nošenje od čelika.<br>Uključujući naslon za ruke. Prostor između naslona za ruke 570 mm, podesiv u širini.<br>Izuzetno jaka podstava s 25% većom prostornom težinom pjene, vrlo čvrsta i otporna.

S presvlakom od umjetne kože.

**Standard:****DIN 68877****Dio isporuke:**

Uključuje 1 set klizača i 1 set kotačića.

Nosivost stolice: 160 kg

Područje podešavanja visine s kotačićima: 490 - 640 mm

Boja materijala sjedala: crno

**Tehnički opis**

Nosivost	160 kg
----------	--------

Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Vrsta podešavanja po visini	Ručica za postavljanje visine
Boja materijala sjedala	crno
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	160 kg
Križno postolje Ø	740 mm
Podešavanje visine na području podnog klizača	450 - 600 mm
Područje podešavanja visine s kotačićima	490 - 640 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica