

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	170 mm
Podložna pločica	259031 38
Duljina glave L ₁	40 mm
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Garnitura opruga	259044 7
ISO kod držača	PSSNR/L 3232P19
Koljenasta poluga	259015 13
Garnitura zatika za opruge	259047 5
Vijak koljenaste poluge	259018 13
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1906..
Veličina drške	32 mm
Veličina pločice	19 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Podložna pločica tip 38	259031 38
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Set opruga 10-dijelni tip 7	259044 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500