

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 251113 32/19  |
| GTIN           | 4045197801135 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ISO kod držača                        | PSSNR/L 3232P19 |
| Podložna pločica                      | 259031 38       |
| Duljina glave L <sub>1</sub>          | 40 mm           |
| Ukupna duljina L                      | 170 mm          |
| Garnitura opruga                      | 259044 7        |
| Funkcionalna širina L <sub>4</sub>    | 40 mm           |
| Vijak koljenaste poluge               | 259018 13       |
| Koljenasta poluga                     | 259015 13       |
| Veličina drške                        | 32 mm           |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1906..     |
| Veličina pločice                      | 19 mm           |
| Garnitura zatika za opruge            | 259047 5        |
| Standard                              | DIN ISO 5610    |
| Primjena                              | lijevi          |
| Unutarnje hlađenje                    | ne              |
| Kut rezne oštrice κ                   | 45 stupanj      |

## List s podacima

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Primjena        | Čeono tokarenje            |
| Primjena        | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač       |

### Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Set opruga 10-dijelni tip 7   | 259044 7   |
| Vijak koljenaste poluge tip 13  | 259018 13  |
| Koljenasta poluga tip 13  | 259015 13  |
| Podložna pločica tip 38   | 259031 38  |
| Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm                                     | 674242 4   |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |