



Stezne kuke s vijencem M12, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370071 2
GTIN	2050001880291
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja.

Za stezanje obradaka na malom prostoru.

Za stezanje obradaka na malom prostoru.

Odgovara:

Visinski element br. 370078.

Tehnički opis

$F_{maks.}$	12,6 kN
Navoj M	M12
visina H_2	29 mm
H_1	50 - 65 mm
maskimalan okretni moment	45 Nm

Tip	2
Duljina 1	50 mm
Vrsta proizvoda	Stezni klinovi