

**Stezne kuke s vijencem M12, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370071 3
GTIN	2050001877635
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja.

Za stezanje obradaka na malom prostoru.

Za stezanje obradaka na malom prostoru.

Odgovara:

Visinski element br. 370078.

Tehnički opis

H ₁	50 - 65 mm
Duljina 1	60 mm
F _{maks.}	11,7 kN
Navoj M	M12
Tip	3

maskimalan okretni moment	45 Nm
visina H ₂	29 mm
Vrsta proizvoda	Stezni klinovi