



Stezne kuke s vijencem M12, tip: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370071 5
GTIN	2050001886316
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja.

Za stezanje obradaka na malom prostoru.

Za stezanje obradaka na malom prostoru.

Odgovara:

Visinski element br. 370078.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	45 Nm
Navoj M	M12
visina H ₂	29 mm
H ₁	65 - 80 mm
Tip	5

Duljina 1	50 mm
$F_{maks.}$	12,6 kN
Vrsta proizvoda	Stezni klinovi