

**Stezne kuke s vijencem M12, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370071 6
GTIN	2050001886453
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika.

**Upotreba:**

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja.

Za stezanje obradaka na malom prostoru.

Za stezanje obradaka na malom prostoru.

**Odgovara:**

Visinski element br. 370078.

**Tehnički opis**

Tip	6
$F_{maks.}$	11,7 kN
maskimalan okretni moment	45 Nm
Duljina 1	60 mm
$H_1$	65 - 80 mm

visina H <sub>2</sub>	29 mm
Navoj M	M12
Vrsta proizvoda	Stezni klinovi