

**Visoki cilindar, Duljina D (L): 32 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370077 32
GTIN	2050001886590
Razred artikla	37K

Opis**Upotreba:**

Za produživanje steznih kuka br. 370070.
maksimalan okretni moment: 29,4 Nm

Tehnički opis

Duljina D (L)	32 mm
Navoj M	M8
Vanjski Ø D	24 mm
maskimalan okretni moment	29,4 Nm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave