

**Visoki cilindar, Duljina D (L): 65 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370077 65
GTIN	2050001882110
Razred artikla	37K

**Opis****Upotreba:**

Za produživanje steznih kuka br. 370070.  
maksimalan okretni moment: 29,4 Nm

**Tehnički opis**

Duljina D (L)	65 mm
Navoj M	M8
Vanjski Ø D	24 mm
maskimalan okretni moment	29,4 Nm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave