

**Visoki cilindar, Duljina D (L): 125 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370078 125
GTIN	2050001880710
Razred artikla	37K

**Opis****Upotreba:**

Za produživanje steznih kuka br. 370071.  
maksimalan okretni moment: 49 Nm

**Tehnički opis**

Duljina D (L)	125 mm
Navoj M	M12
Vanjski Ø D	40 mm
maskimalan okretni moment	49 Nm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave