



Zakretna stega bez drške, Tip: 40L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370085 40L
GTIN	2050001872739
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

- Okretna stega „One Touch“ s aksijalnim steznim hodom (H1/H2) pokretom poluge (lijevo/desno).
- Tijelo od poboljšanog čelika, brunirano.
- Ravnomjerna sila stezanja na građevinskom elementu.
- Dršak se može skinuti te stoga ima malo nepravilnih kontura.

Upotreba:

- Za brzo stezanje i otvaranje individualnih građevinskih elemenata.
- Za lake radove zarezivanja.

Napomena:

Ručice koje se spajaju vijčanim spojevima s ograničenjem okretnog momenta dostupne na upit.
maksimalna sila stezanja: 1200 N
maks. snaga ruke drške: 200 N

Tehnički opis

L ₂	20 mm
----------------	-------

Navoj M	M8
L ₁	40 mm
Visina H	78,1 mm
Dimenzija E	25 mm
Tip	40L
B ₁	16 mm
Stezna visina H ₁ min.	44,1 mm
Stezna visina H ₁ max.	45,9 mm
maksimalna sila stezanja	1200 N
maks. snaga ruke drške	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
navoj M ₁	M6
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave