



Zakretna stega s drškom, Tip: 30R



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370086 30R
GTIN	2050001883933
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

- Okretna stega „One Touch“ s aksijalnim steznim hodom (H1/H2) pokretom poluge (lijevo/desno).
- Tijelo od poboljšanog čelika, brunirano.
- Ravnomjerna sila stezanja na građevinskom elementu.
- Dršak se može skinuti te stoga ima malo nepravilnih kontura.

Upotreba:

- Za brzo stezanje i otpuštanje u slučaju zasebnih komponenti.
- Za lake radove narezivanja.

Napomena:

Ručice koje se spajaju vijčanim spojevima s ograničenjem okretnog momenta dostupne na upit.
maksimalna sila stezanja: 800 N
maks. snaga ruke drške: 150 N

Tehnički opis

Dimenzija E	18 mm
Navoj M	M6
Visina H	57,5 mm
L ₁	32 mm

Tip	30R
L ₂	15 mm
B ₁	14 mm
Stezna visina H ₁ min.	31,4 mm
Stezna visina H ₁ max.	32,6 mm
maksimalna sila stezanja	800 N
maks. snaga ruke drške	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
navoj M ₁	M4
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave