



Zakretna stega s drškom, Tip: 40R



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370086 40R
GTIN	2050001877352
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

- Okretna stega „One Touch“ s aksijalnim steznim hodom (H1/H2) pokretom poluge (lijevo/desno).
- Tijelo od poboljšanog čelika, brunirano.
- Ravnomjerna sila stezanja na građevinskom elementu.
- Dršak se može skinuti te stoga ima malo nepravilnih kontura.

Upotreba:

- Za brzo stezanje i otpuštanje u slučaju zasebnih komponenti.
- Za lake radove narezivanja.

Napomena:

Ručice koje se spajaju vijčanim spojevima s ograničenjem okretnog momenta dostupne na upit.
maksimalna sila stezanja: 1200 N
maks. snaga ruke drške: 200 N

Tehnički opis

L ₁	40 mm
L ₂	20 mm
B ₁	16 mm

Visina H	78,1 mm
Dimenzija E	25 mm
Tip	40R
Navoj M	M8
Stezna visina H ₁ min.	44,1 mm
Stezna visina H ₁ max.	45,9 mm
maksimalna sila stezanja	1200 N
maks. snaga ruke drške	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
navoj M ₁	M6
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave