



## Zakretna stega s drškom, Tip: 40L



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370086 40L
GTIN	2050001878618
Razred artikla	37K

### Opis

#### Izvedba:

- Okretna stega „One Touch“ s aksijalnim steznim hodom (H1/H2) pokretom poluge (lijevo/desno).
- Tijelo od poboljšanog čelika, brunirano.
- Ravnomjerna sila stezanja na građevinskom elementu.
- Dršak se može skinuti te stoga ima malo nepravilnih kontura.

#### Upotreba:

- Za brzo stezanje i otpuštanje u slučaju zasebnih komponenti.
- Za lake radove narezivanja.

#### Napomena:

Ručice koje se spajaju vijčanim spojevima s ograničenjem okretnog momenta dostupne na upit.  
maksimalna sila stezanja: 1200 N  
maks. snaga ruke drške: 200 N

### Tehnički opis

L <sub>1</sub>	40 mm
Dimenzija E	25 mm
Visina H	78,1 mm

B <sub>1</sub>	16 mm
Tip	40L
Navoj M	M8
L <sub>2</sub>	20 mm
Stezna visina H <sub>1</sub> min.	44,1 mm
Stezna visina H <sub>1</sub> max.	45,9 mm
maksimalna sila stezanja	1200 N
maks. snaga ruke drške	200 N
B	40 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
navoj M <sub>1</sub>	M6
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave