



Pneumatski mobilni uređaj za podmazivanje, prikladan sadržaj spremnika: 25kg



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084000 25
GTIN	8429765410800
Razred artikla	08H

Opis

Izvedba:

Pneumatski mobilni uređaj za podmazivanje s kolicima za ekonomično i sigurno prebacivanje dugotrajnog podmazivanja. Velika snaga prebacivanja kroz optimalni omjer prijenosa 1 : 55, te usisni priključak i sigurnosna crijeva podmazivanja velikog promjera. Prikladno za ulja i masti klase konzistencije 2, ali i bio masti (višenamjenske masti).

Dio isporuke:

Poklopac za pregled masti, čelični zaštitni poklopac, visokotlačni pištolj za podmazivanje i crijevo od 4m.

Napomena:

Uređaj za podmazivanje se sam podmazuje te nema potrebe podmazivanja vodova. Uporaba umanjivača tlaka sa separatorom vode se preporučuje.

Tehnički opis

maksimalni tlak podmazivanja	400 bar
potreban tlak zraka	3 - 10 bar

maksimalna transportna snaga	600 g/min
prikladan sadržaj spremnika	25 kg
Unutanji Ø spremnika	300 - 340 mm
Vrsta proizvoda	Uređaj za podmazivanje