



Uređaji za lociranje, tip: DTECT120



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Pouzdana lociranje duboko smještenih objekata do dubine od 120 mm . Tri načina detekcije (suhogradnja, metal vodovi koji provode napon) za različite aplikacije. Pouzdana detekcija objekata pomoću optičkog i zvučnog signala. Mjerenje točaka omogućuje lociranje na najmanjim površinama. Optičko pokazivanje smjera za precizno lociranje sredine objekta.

Upotreba:

Materijali koji se mogu detektirati: metali koji sadrže željezo, metali koji ne sadrže željezo, drvene podkonstrukcije, vodovi koji provode napon. Materijal koji se može dodatno otkriti: plastične cijevi napunjene vodom.

Dio isporuke:

Litij-ionska baterija, punjač za brzo punjenje, L-Boxx

Tehnički opis

Mjerno područje	120 mm
Dubina zahvaćanja čelik	120 mm
Dubina zahvaćanja bakar	120 mm

Dubina zahvaćanja kod vodova koji provode struju	60 mm
Dubina zahvaćanja drvo	38 mm
Preciznost	±10 mm
Težina	490 g
Duljina	206 mm
širina	92 mm
Visina	85 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Opskrba energijom	na bateriju
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Uređaji za lociranje