



## Laserski daljinomjer, Tip: GLM40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Razred artikla	46T

### Opis

#### Izvedba:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1.

#### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1. Navoj stativa 1/4 cola. Integrirani 360° senzor nagiba pokazuje nagib objekta direktnim prisanjanjem kućišta te omogućuje indirektno mjerenje visine. Izrada digitalnih tlocrta, uvoz, obrada postojećih tlocrta te izvoz rezultata rada kao i jednostavno kotiranje gradilišta. Prijenos podataka putem Bluetooth® veze.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje zaštitnu torbu. Uklj. baterije 081551 LR3.

#### Dodatni pribor:

Mjerni stativ Nr. 468558

## Tehnički opis

Opskrba energijom	081551 LR3
neizravno mjerenje (Pitagora)	da
zbrajanje/oduzimanje	da
Vijek trajanja baterije (mjerenja)	5000
Izračun površine i volumena	da
Visina	24 mm
širina	41 mm
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Doseg	40 m
IP-klasa zaštite	IP 54
Točnost mjerenja	±1,5 mm
Duljina	105 mm
Težina	100 g
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Seriya	GLM40
Opskrba energijom	na bateriju
Razred lasera prema IEC 825-1	2
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Foto stativ Tip	468558