



Krimp kliješta s četiri zatika DigiCrimp, 2-komponentne drške, tip: 2,5



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 729530 2,5 |
| GTIN | 4049002095931 |
| Razred artikla | 73T |

Opis

Izvedba:

Pouzdana krimpanje pomoću prisilne blokade i sinkroniziranog zatvaranja trna za krimpanje. Zatvaranje trna za krimpanje podesivo u koracima od 0,01 mm i mogućnost digitalnog očitavanja (postavke u mm i inčima). Provjera osnovne postavke pomoću ispitnog zatika u prilogu. S funkcijom rekalkibriranja. Elektronski nadzor trošenja s funkcijom upozoravanja. Mogućnost poziva funkcije podešavanja. Mogućnost korištenje naprave za pozicioniranje Rennsteig i MIL.

Upotreba:

Za tokarene kontakte zatika i utičnice s krimpanom geometrijom analogno MIL.

Dio isporuke:

Krimp kliješta s četiri zatika u kovčegu.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| ukupna duljina | 175 mm |
| za presjek vodova | 0,08 - 2,5 mm ² |
| Oznaka proizvođača | DigiCrimp |
| Postoji zaustavna blokada | da |

| | |
|------------------|-----------------------|
| digitalni zaslon | da |
| Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |