



Krimp kliješta s četiri zatika DigiCrimp, 2-komponentne drške, tip: 6,0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	729530 6,0
GTIN	4049002057687
Razred artikla	73T

Opis

Izvedba:

Pouzdana krimpanje pomoću prisilne blokade i sinkroniziranog zatvaranja trna za krimpanje. Zatvaranje trna za krimpanje podesivo u koracima od 0,01 mm i mogućnost digitalnog očitavanja (postavke u mm i inčima). Provjera osnovne postavke pomoću ispitnog zatika u prilogu. S funkcijom rekalkibriranja. Elektronski nadzor trošenja s funkcijom upozoravanja. Mogućnost poziva funkcije podešavanja. Mogućnost korištenje naprave za pozicioniranje Rennsteig i MIL.

Upotreba:

Za tokarene kontakte zatika i utičnice s krimpanom geometrijom analogno MIL.

Dio isporuke:

Krimp kliješta s četiri zatika u kovčegu.

Tehnički opis

za presjek vodova	0,14 - 6 mm ²
ukupna duljina	230 mm
Oznaka proizvođača	DigiCrimp
Postoji zaustavna blokada	da
digitalni zaslon	da
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje

