

10-dijelni set papira za brušenje 10-struke rupe, granulacija: 60**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557620 60
GTIN	4058546476304
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Stabilan, žilav E papir s korund slojem. Vrlo visoke čvrstoće.
Stražnja strana s čičkom za brzu izmjenu lista.

Upotreba:

Brušenje metala i tvrdog drva.
Poseban sustav perforacija za vibracijske brusilice br. 077326 SPS140.

Tehnički opis

Granulacija	60
Stupanj finoće	grubo
širina	115 mm
Duljina	107 mm
Broj usisnih rupa	10
Broj brusnih listova	10
Vrsta proizvoda	Papir za brušenje (na čičak)

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij Mg	primjereno
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno
Čelik < 1400 N/mm ²	primjereno
Čelik < 55 HRC	primjereno
Čelik < 60 HRC	primjereno
Čelik < 67 HRC	primjereno
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	primjereno