


**10-dijelni set papira za brušenje 10-struke rupe, granulacija: 240****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557620 240
GTIN	4058546476335
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

Stabilan, žilav E papir s korund slojem. Vrlo visoke čvrstoće.  
Stražnja strana s čičkom za brzu izmjenu lista.

**Upotreba:**

Brušenje metala i tvrdog drva.

Poseban sustav perforacija za vibracijske brusilice br. 077326 SPS140.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće	fino
Granulacija	240
širina	115 mm
Duljina	107 mm
Broj usisnih rupa	10
Broj brusnih listova	10
Vrsta proizvoda	Papir za brušenje (na čičak)

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij Mg	primjereno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	primjereno
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	primjereno
Čelik < 55 HRC	primjereno
Čelik < 60 HRC	primjereno
Čelik < 67 HRC	primjereno
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	primjereno