



Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, ručke odvodne s okretnim držačem, KW, ukupna duljina: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726661 125
GTIN	4003773025191
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštrocama, bez skošenja oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje. **Prikladne za ESD.**

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Širina glave	13,5 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1,2 mm
Duljina rezne oštrice	9 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	bez vate
Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta