

**Elektronička kliješta za rezanje Super Knips® , KW, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726620 125
GTIN	4003773035404
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Upotreba:

Podobna također za rezanje kabela od staklenih vlakana (optičkih kabela).

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Širina glave	13,5 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1,2 mm
Duljina rezne oštrice	9 mm
ukupna duljina	125 mm
Rezna oštrica	KW
Materijal	Specijalni alatni čelik
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina	brunirano
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta