



Elektronička kliješta za rezanje Super Knips® s držačem žice, KW, ukupna duljina: 125mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 726640 125 |
| GTIN | 4003773043799 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------------|
| Duljina rezne oštrice | 9 mm |
| Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice | 0,2 - 1,2 mm |
| Širina glave | 13,5 mm |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| ukupna duljina | 125 mm |
| Rezna oštrica | KW |
| Materijal | Specijalni alatni čelik |
| Standard | DIN ISO 9654 |
| Drška | Višekomponentna navlaka |

| | |
|-------------------------|--|
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC). |
| Površina | brunirano |
| Atribut imena proizvoda | KW |
| s oprugom za otvaranje | da |
| sa žičanim držačem | da |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |