

**Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, SFW, ukupna duljina: 125Hmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726645 125H
GTIN	4003773065074
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

**Standard:**

**DIN ISO 9654**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, poliran.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1,2 mm
Duljina rezne oštrice	9 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	0,2 - 0,6 mm
Širina glave	13,5 mm
ukupna duljina	125 mm
Rezna oštrica	vrlo fina oštrica
Materijal	Specijalni alatni čelik
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina	brunirano
Atribut imena proizvoda	SFW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta