



## Elektronička kliješta za rezanje Super Knips® s držačem žice, SFW, ukupna duljina: 125Hmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726650 125H
GTIN	4003773065081
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

### Tehnički opis

Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1,2 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	0,2 - 0,6 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Širina glave	13,5 mm
Duljina rezne oštrice	9 mm
ukupna duljina	125 mm
Rezna oštrica	SFW
Materijal	Specijalni alatni čelik
Standard	DIN ISO 9654

Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina	brunirano
Atribut imena proizvoda	SFW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta