



## Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, ručke odvodne, KW, ukupna duljina: 125mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726660 125
GTIN	4003773025184
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, bez skošenja oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje. **Prikladne za ESD.**

#### Upotreba:

Podobna također za rezanje kabela od staklenih vlakana (optičkih kabela).

#### Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

### Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Širina glave	13,5 mm
Duljina rezne oštrice	9 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1,2 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	bez oštrice
Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju

Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta