

**Weldon element s izjednačavanjem, kratak, Za nazivni Ø d: 12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 335720 12 |
| GTIN | 4045197801548 |
| Razred artikla | 32P |

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena cilindrična drška s **izmjenjivom spojkom**. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika. Za izjednačavanje vlačnog / tlačnog pomaka od 0,2 mm pomoću elementa za izjednačavanje. Učvršćivanje Weldon elementa pomoću stezne površine ili elementa za izjednačavanje.

Prednost:

- **Cijenom povoljno rješenje.**
- **Stabilna, uska izvedba.**
- **Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.**

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Dodatni pribor:

Element za izjednačavanje br. 335730.

Napomena:

Funkcija minimalnog izjednačavanja **samo** u kombinaciji s br. 300415 i 335730. Kod standardne Weldon glave, moguća samo fiksno stegnuta, pogledajte br. 335740.

Tehnički opis

| | |
|------------------|-------|
| Duljina izboja A | 52 mm |
| Stezni raspon d | 12 mm |
| Putanja V | 10 mm |
| Vanjski Ø D | 20 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Ukupna duljina | 50 mm |
| Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Element za izjednačavanje Stezni raspon d 11-12 mm | 335730 11-12 |
|--|--------------|