


**Weldon element, kruti, Za nazivni \varnothing d: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335740 4
GTIN	4045197801326
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena cilindrična drška s **izmjenjivom spojkom**. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika. Svije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

Prednost:

- **Cijenom povoljno rješenje.**
- **Stabilna, uska izvedba.**
- **Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.**

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Tehnički opis

Stezni raspon d	4 mm
Putanja V	10 mm
Vanjski \varnothing D	12 mm
Duljina izboja A	36 mm
Ukupna duljina	49 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

