


HOLEX**Weldon element, kruti, Za nazivni Ø d: 7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335740 7
GTIN	4045197801357
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena cilindrična drška s **izmjenjivom spojkom**. Unutarnji četverokut za prihvatanje, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika. Svije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

Prednost:

- **Cijenom povoljno rješenje.**
- **Stabilna, uska izvedba.**
- **Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.**

Upotreba:

Za prihvatanje ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Tehnički opis

Stezni raspon d	7 mm
Putanja V	10 mm
Duljina izboja A	39,5 mm
Vanjski Ø D	16 mm
Ukupna duljina	52 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

