


**Weldon element, kruti, Za nazivni Ø d: 9mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 335740 9 |
| GTIN | 4045197801371 |
| Razred artikla | 32P |

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena cilindrična drška s **izmjenjivom spojkom**. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika. Svije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

Prednost:

- **Cijenom povoljno rješenje.**
- **Stabilna, uska izvedba.**
- **Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.**

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Tehnički opis

| | |
|------------------|-------------------------|
| Vanjski Ø D | 18 mm |
| Stezni raspon d | 9 mm |
| Putanja V | 10 mm |
| Duljina izboja A | 41,5 mm |
| Ukupna duljina | 52 mm |
| Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |

