

**Weldon element, kruti, Za nazivni \varnothing d: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335740 12
GTIN	4045197801708
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena cilindrična drška s **izmjenjivom spojkom**. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika. Svije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

Prednost:

- **Cijenom povoljno rješenje.**
- **Stabilna, uska izvedba.**
- **Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.**

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Tehnički opis

Putanja V	10 mm
Stezni raspon d	12 mm
Vanjski \varnothing D	20 mm
Duljina izboja A	52 mm
Ukupna duljina	54 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

