

HOLEX**Weldon element, kruti, Za nazivni Ø d: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335740 14
GTIN	4045197801715
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena cilindrična drška s **izmjenjivom spojkom**. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika. Sviije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

Prednost:

- **Cijenom povoljno rješenje.**
- **Stabilna, uska izvedba.**
- **Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.**

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Tehnički opis

Duljina izboja A	56,5 mm
Putanja V	10 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Stezni raspon d	14 mm
Ukupna duljina	69 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

