



Multimetar, tip: 760-1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robusno plastično kućište s velikim osvjetljenim LCD zaslonom i gumiranim područjem za prihvata. **Automatsko prepoznavanje mjernih veličina prema zauzetim utičnicama. Automatsko podešavanje mjernog područja i vrste mjerenja (AC/DC). Jednostavno rukovanje bez greške pomoću osvjetljenih funkcijskih tipki.**

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Dopušteno za široku primjenu u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i mjerne vodove.

Tehnički opis

Istosmjerni napon DC	0,1 mV - 600 V
Istosmjerni napon DC	1 mA - 10 A
Ispitivanje dioda	da
Kategorija prenapona	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Otpor	0,1 - 40 MΩ
Frekvencija	0,001 Hz - 512 kHz
Kapacitet	0,001 nF - 100 μF
IP-klasa zaštite	IP 64
Ispitivanje prolaza	da
Osnovna preciznost	0,8 %
Izmjenični napon AC	0,1 mV - 600 V
Izmjenična struja AC	1 mA - 10 A
Kalibriranje	I3
Opseg prikaza	4000
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN EN 61326-1
Standard	EN 61010-2-033
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

Kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027000 3
DAkKS kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027010 3

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------