



Multimetar, tip: 760-2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robusno plastično kućište s velikim osvjetljenim LCD zaslonom i gumiranim područjem za prihvata. **Automatsko prepoznavanje mjernih veličina prema zauzetim utičnicama. Automatsko podešavanje mjernog područja i vrste mjerenja (AC/DC). Jednostavno rukovanje bez greške pomoću osvjetljenih funkcijskih tipki.**

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Dopušteno za široku primjenu u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i mjerne vodove. Dodatni adapter za termoelemente tipa K.

Dodatni pribor:

Temperaturni senzor br. 474120, vel. OF

Tehnički opis

Otpor	0,1 - 60 MΩ
Osnovna preciznost	0,1 %
Frekvencija	0,001 Hz - 30 MHz
Istosmjerni napon DC	0,1 mV - 600 V
Izmjenični napon AC	0,1 mV - 600 V
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
IP-klasa zaštite	IP 64
Temperatura	-20 - 500 °C
Kapacitet	0,001 nF - 30000 μF
Istosmjerni napon DC	0,1 μA - 10 A
Kalibriranje	I3
Mjerni postupak	TRUE RMS
Opseg prikaza	6000
Izmjenična struja AC	0,1 μA - 10 A
Ispitivanje dioda	da
Ispitivanje prolaza	da
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN EN 61326-1
Standard	EN 61010-2-033
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

DAkKS kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027010 3
Kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027000 3

Pribor

Temperaturni senzor tip K tip OF	474120 OF
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3