



Digitalna strujna kliješta, tip: 770-1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robusno plastično kućište s velikim osvjetljenim LCD zaslonom i gumiranim područjem za prihvata. **Jedinstveni mehanizam ručki** olakšava rad na uskim mjestima mjerenja. **Automatsko podešavanje mjernog područja i vrste mjerenja (AC/DC)**. S μ A-mjernim područjem za mjerenje ionizacijskih struja (s mjernim vodovima).

Upotreba:

Dopušteno za široku primjenu u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

EN 61326-1, EN 61140.

Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 LR3 i mjerne vodove.

Tehnički opis

Istosmjerni napon DC	0,1 A - 400 A
Izmjenični napon AC	1 mV - 600 V

Osnovna preciznost	0,8 %
Frekvencija	0,001 Hz - 10 kHz
Otpor	0,1 - 40 MΩ
Mjerni postupak	TRUE RMS
Opseg prikaza	4000
Istosmjerni napon DC	1 mV - 600 V
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Izmjenična struja AC	0,1 A - 400 A
Ispitivanje prolaza	da
Ispitivanje dioda	da
Kapacitet	0,001 μF - 100 μF
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	3× br. 081561 vel. LR3
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

Usluge

DAkS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D
KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------