



Digitalna strujna kliješta, tip: 770-3



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 473315 770-3 |
| GTIN | 4029547013997 |
| Razred artikla | 47B |

Opis

Izvedba:

Robusno plastično kućište s velikim osvjetljenim LCD zaslonom i gumiranim područjem za prihvat. Jedinstveni mehanizam ručki olakšava rad na uskim mjestima mjerenja. Automatsko podešavanje mjernog područja i vrste mjerenja (AC/DC). S μ A-mjernim područjem za mjerenje ionizacijskih struja (s mjernim vodovima). Prijenos podataka putem Bluetooth i testo Smart Probes App (zahtjevi sustava: iOS 8.3 ili. Android 4.3 ili noviji / Bluetooth 4.0). Mjerenje snage. Upotreba:

Dopušteno za široku primjenu u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

EN 61326-1, EN 61140.

Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 LR3 i mjerne vodove.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|---------------------|
| Otpor | 0,1 - 60 M Ω |
| Mjerni postupak | TRUE RMS |

| | |
|--|-------------------------------|
| Frekvencija | 0,001 Hz - 10 kHz |
| Opseg prikaza | 6000 |
| Istosmjerni napon DC | 0,1 A - 600 A |
| Istosmjerni napon DC | 1 mV - 600 V |
| Izmjenična struja AC | 0,1 A - 600 A |
| Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Osnovna preciznost | 0,1 % |
| Izmjenični napon AC | 1 mV - 600 V |
| Ispitivanje prolaza | da |
| Ispitivanje dioda | da |
| Mjerenje snage | da |
| Kapacitet | 0,001 μ F - 60000 μ F |
| Temperatura | -20 - 500 °C |
| Broj sadržanih baterija | 3 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Opskrba energijom | 3× br. 081561 vel. LR3 |
| Kalibriranje | I4 |
| Vrsta proizvoda | Električna kliješta |

Usluge

| | |
|---|----------|
| KalibriranjeStrujna kliješta tip D | 027050 D |
| DAkS kalibriranjeStrujna kliješta tip D | 027060 D |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Alkalno-manganske baterije, Internacionalna veličina: LR3 | 081561 LR3 |
|---|------------|