



Ispitivač napona, tip: 750-3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473210 750-3
GTIN	4029547013911
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robusno plastično kućište i ergonomski oblik drške s protukliznim prstenom za siguran rad bez opasnosti od klizanja. **Pregledan zaslon 360°** s optičkim kabelom. **Integrirana džepna svjetiljka** za osvjetljavanje mjesta mjerenja.

Dodatni LCD prikaz aktualne mjerne vrijednosti.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti. Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji). S prekidačem za zaštitu od preopterećenja (30 mA FI aktivacija putem tastera).

Standard:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Dio isporuke:

Uključuje baterije br. 081561 vel. LR3, zaštitu za ispitna ticala i nastavke za mjerne vrhove.

Tehnički opis

Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Ispitivanje faza	100 – 690 V
Ispitivanje prolaza	akustički / LED do 500 kΩ
Prikaz	LCD
Ispitivanje redoslijeda faza	100 – 690 V
Područje prikaza AC	12 - 690 V
IP-klasa zaštite	IP 64
Područje prikaza DC	12 - 690 V
Rasvjeta mjernog mjesta	da
FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju	da
Kalibriranje	I1
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

Usluge

Kalibriranje Ispitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranje Ispitivač napona Tip S	027160 S

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------