



Plosnata elektronička kliješta, ukupna duljina: 115mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	727190 115
GTIN	4003773035107
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.

Ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.

Tehnički opis

Izvedba čeljusti	iznutra glatko brušeno
Širina glave	9,5 mm
ukupna duljina	115 mm
Duljina čeljusti	22,5 mm
Oblik otvora ključa	plosnato, ravno
Standard	DIN ISO 9655

Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Čelik za kuglične ležajeve
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Plosnata kliješta