



## Plosnata elektronička kliješta, ukupna duljina: 115mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 727195 115    |
| GTIN           | 4003773024835 |
| Razred artikla | 73F           |

### Opis

#### Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Višekomponentne navlake za drške crne/sive boje, provode el. energiju. **ESD prikladno**. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.

#### Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

#### Standard:

DIN ISO 9655

#### Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

#### Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.

### Tehnički opis

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Širina glave            | 9,5 mm                 |
| ukupna duljina          | 115 mm                 |
| Izvedba čeljusti        | iznutra glatko brušeno |
| Duljina čeljusti        | 22,5 mm                |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD                |
| Oblik otvora ključa     | plosnato, ravno        |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Standard               | DIN ISO 9655               |
| Drška                  | Višekomponentna navlaka    |
| Materijal              | Čelik za kuglične ležajeve |
| Površina               | polirano do zrcalnog sjaja |
| s oprugom za otvaranje | da                         |
| Vrsta proizvoda        | Plosnata kliješta          |