

**Šiljasta elektronička kliješta, ukupna duljina: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	727191 115
GTIN	4003773035114
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.

Ručke s višekomponentnim navlakama.

**Upotreba:**

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

**Standard:**

DIN ISO 9655

**Materijal:**

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

**Napomena:**

Daljnje izvedbe dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Širina glave	9,5 mm
Duljina čeljusti	22,5 mm
ukupna duljina	115 mm
Oblik otvora ključa	sa šiljastim završetkom, ravnim
Standard	DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti	iznutra glatko brušeno

Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Čelik za kuglične ležajeve
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato-oblakliješta