



Šiljasta elektronička kliješta, ukupna duljina: 115mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	727196 115
GTIN	4003773024842
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Višekomponentne navlake za drške crne/sive boje, provode el. energiju. **ESD prikladno**. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.

Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.

Tehnički opis

Duljina čeljusti	22,5 mm
ukupna duljina	115 mm
Širina glave	9,5 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Oblik otvora ključa	šiljastog oblika
Standard	DIN ISO 9655

Izvedba čeljusti	iznutra glatko brušeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Čelik za kuglične ležajeve
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato-oblakliješta