

**Šiljasta elektronička kliješta, pod kutom od 45 °, ukupna duljina: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	727192 115
GTIN	4003773040736
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.

Ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.

Tehnički opis

Širina glave	9,5 mm
ukupna duljina	115 mm
Duljina čeljusti	22,5 mm
Oblik otvora ključa	šiljastog oblika, 45° pod kutom
Standard	DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti	iznutra glatko brušeno

Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Čelik za kuglične ležajeve
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato-oblakliješta