

**Šiljasta elektronička kliješta, pod kutom od 45 °, ukupna duljina: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	727197 115
GTIN	4003773024866
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Višekomponentne navlake za drške crne/sive boje, provode el. energiju. **ESD prikladno**. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.

**Upotreba:**

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

**Standard:**

DIN ISO 9655

**Materijal:**

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

**Napomena:**

Daljnje izvedbe dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Širina glave	9,5 mm
ukupna duljina	115 mm
Duljina čeljusti	22,5 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Oblik otvora ključa	šiljastog oblika, 45° pod kutom
Standard	DIN ISO 9655

Izvedba čeljusti	iznutra glatko brušeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Čelik za kuglične ležajeve
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato-obla kliješta