



Bočna elektronička kliješta za rezanje, polirana do visokog sjaja, okrugla glava, FW, ukupna duljina: 115mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726430 115
GTIN	4003773039334
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,3 - 1,6 mm
ukupna duljina	115 mm
Širina glave	11 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	0,3 - 0,6 mm
Duljina rezne oštrice	14 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do Ø	0,3 - 1,2 mm
Rezna oštrica	fina vata

Materijal	Čelik za kuglične ležajeve
Oblik glave	okruglo
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 62 HRC).
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
Atribut imena proizvoda	FW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta