



## Bočna elektronička kliješta za rezanje, polirana do visokog sjaja, šiljasta glava, KW, ukupna duljina: 115mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726437 115
GTIN	4003773031901
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Višekomponentne navlake za drške crne/sive boje, provode el. energiju. **ESD prikladno.**

#### Upotreba:

Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

#### Standard:

DIN ISO 9654

#### Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.

### Tehnički opis

Širina glave	11 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,3 - 1,3 mm
Duljina rezne oštrice	14 mm
ukupna duljina	115 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do Ø	0,3 - 0,8 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	bez vate

Materijal	Čelik za kuglične ležajeve
Oblik glave	šiljasto
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 62 HRC).
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta